

●安全運転管理者さんの手間の軽減



起動初期化時間 10秒 + 測定時間、結果 10秒 + 管理用に記録 10秒 + チェンジ、予備 10秒 1人約 40秒で確認、記帳ができる。

6人連続の場合、約4分で検査処理ができる！



ALCOHOL CHECKER

ZT-100

アルコールチェッカー

安全運転管理者による

運転者の運転前後のアルコールチェックが

令和4年
4月より

「義務化」されます。

吹きかけ式
ZT-100
チェッカーの
優れた特徴！



- マウスピース
- ストロー式

マウスピース
の交換が面倒

交換用スト
ローの紛失

マウスピース
の持ち歩きが
不便

ストローの共
有で感染が
心配

- 吹きかけ式

Good!

吹き込み口
の交換不要

消耗品の買い
足し不要

持ち歩くのは
チェッカー
だけ

感染リスクの
軽減

令和4年
4月1日施行

- ✓ 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
- ✓ 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること

令和4年
10月1日施行

- ✓ 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器*を用いて行うこと
*呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器
- ✓ アルコール検知器を常時有効に保持すること




●安全運転管理者の制度に関するご不明点は、都道府県警察のホームページをご覧いただくか警察署へお問い合わせください。

測定結果はモニターの色でもすぐわかる！

測定前 通常時は オレンジ	測定後 アルコール 検知され なければ グリーン	測定後 アルコール が検知 されると レッド

●キャップを引き上げてスイッチオン！

機器に息を吹きかけ体内
アルコールを確認します。



アルコールを
検知すると
赤点灯と
警告音で
お知らせ
します。

センサー寿命表示 測定スタート表示 (吹きかけの待機状態)

呼気中のアルコール濃度を数値で表示

0.00 mg/L

主に測定結果を表示 測定単位

アルコールチェッカー ZT-100 スペック

- 検知方式：半導体ガスセンサー
- 呼気中アルコール濃度測定範囲 0.00 ~ 0.95mg/L
0.05mg/L 単位 (0.05mg/L 未満は 0.00mg/L 表示)
- センサー使用回数表示 0 ~ 999 回
- センサー寿命：購入後 1 年経過またはセンサー使用回数が 1000 回以上になった場合 (どちらか早い方)

お知らせ センサー使用回数が 1000 回以上になると精度を保証できなくなります。継続してご使用いただく場合は新規購入してください。

- 寸法約幅 35 × 高さ 108 × 奥行 15mm ●質量約 30g (乾電池含まず) ●主な材質 ABS
- 電源 単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 ●お試用電池付属 ●生産国：中国

本製品は飲食後や翌日などに吐き息からアルコールが体内に残っているかを測定する機械です。車などの運転の前などに使用し、飲酒運転の可否を判定するものではありません。

MTO

MUSASHI TRADING OFFICE INC.,

株式会社
ムサシトレーディングオフィス

本社 〒332-0031 埼玉県川口市青木 3-3-11 tel 048-258-4421 fax 048-258-4431

MTO PRO

●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。